


アンプルシーラー (S型)

アンプルをホルダーにセットし、溶閉位置に移動させアンプルの先端をピンセットで取れば簡単に溶閉することができます。アンプルの回転はローラによって回転しますのでぶれがなく、均一な溶閉ができ、かつ経験を必要とせずに最初からきれいに出来上がります。小型コンプレッサーを内蔵しておりますので、エアーの配管は必要ありません。



製品仕様

対象アンプル： 1mL～20mL
溶閉能力： 100本以上／時
溶閉ガス： 都市ガスまたはLPG
電源： 100V
機械寸法： W172×D208×H240mm



株式会社 **旭 精機** ASAHI SEIKI Co.,LTD.

URL : <http://www.asahiseiki.jp> E-mail : info@asahiseiki.jp

本社・工場 〒263-0051 千葉市稲毛区園生町382-25
Phone:043-284-6690 Fax:043-310-3391